

OUTILS APPROUVÉS POUR LE SERTISSAGE DE AC-FIX PRESS (RACCORDS À SERTIR POUR TUBES PER ET PB)

- POUR LES RACCORDS A PARTIR DE NOTRE LOT 353 INCLUS

- POUR LES INFORMATIONS DETAILLEES DE CHAQUE FABRICANT D'OUTILLAGE ET DES LOTS ANTERIEURS DE AC-FIX, CONSULTER NOTRE DOCUMENTATION DETAILLEE PAR FABRICANT

FABRICANT: AC-FIX

	PINCE A SERTIR AC-FIX PRESS Maniable, légère et à tête pivotante. Mâchoire avec insert. Elle peut être utilisée pour le sertissage des diamètres 12 à 32. Compatible avec des inserts "U" et "RF".
---	--

FABRICANT: REMS

Pincés compatibles:	Mâchoire / Matrice	Dimensions
REMS Power-Press E	"RF" y "RFz"	12 - 16 - 20 - 25 - 32
REMS Power-Press 2000	"U"	16 - 20 - 25 - 32
REMS Power-Press ACC	"H"	12 - 16 - 20 - 25 - 32
REMS Akku-Press	"CO"	12 - 16 - 20 - 25
REMS Akku-Press ACC	"VX"	16 - 20
REMS Mini-Press ACC		
REMS Eco-Press (manuelle)		

Consulter le catalogue du fabricant pour les mâchoires compatibles avec les presses Eco-Press et Rems Mini-Press ACC.

FABRICANT: KLAUKE

Pincés compatibles:	Mâchoire / Matrice/ Insert	Dimensions
Klauke mini	Mâchoire interchangeable Mini / Inserts RF- U - H	12 - 16 - 20 - 25 - 32
	Mâchoire mini KSP5 ("U")	
UAP2 /UNP2	Mâchoire interchangeable (*) / Inserts RF	12 - 16 - 20 - 25 - 32
Klauke Manuelle	KSP5 ("U")	16 - 20

(*) La mâchoire interchangeable UW32N peut être utilisée avec des machines à sertir de d'autres fabricants (ex: REMS, ROTHENBERGER) et dont la puissance se situe entre 32 et 40kN.

FABRICANT: RIDGID

Pincés compatibles:	Mâchoire / Matrice	Dimensions
RP 100-B Compact	Types "RF" et "U" Compact	16 - 20 - 25 - 32

(*) Les mâchoires Compactes peuvent seulement être utilisées avec la pince RP 100-B Compact

FABRICANT: VIRAX

Pincés compatibles:	Mâchoire / Matrice	Dimensions
VIPER M20+	Inserts "RF"-"U"	16 - 20 - 25 - 32
	Inserts "H"	12 - 16 - 20 - 25 - 32
	Inserts "CO"	12 - 16 - 20 - 25
VIPER M24	Inserts "RF"-"U"	16 - 20 - 25 - 32
	Inserts "H"	12 - 20 - 25 - 32
	Inserts "CO"	12 - 25
VIPER i 10	Inserts "RF"	16 - 20
VIPER P20, P20+, P21, P21+	Type "U"	16 - 25 - 32
	Type "H"	12 - 16 - 20 - 25 - 32

OBSERVATIONS IMPORTANTES:

-Il est obligatoire de suivre les instructions de montage des raccords AC-FIX PRESS (séquence de l'union) et des machines (Attention à leur entretien!).

-Ces pincés ont été approuvés après réalisation de tous les essais de sertissage, de pression (28-30 bar) et de traction nécessaires.

-Même si dans ce document on approuve les mâchoires ou inserts de types "RF", "U", "H", "CO" et "VX", le sertissage de type "RF" ou "RFz" est toujours de qualité supérieure vu que l'on sertit la bague sur toute sa superficie.
Nous conseillons l'utilisation des mâchoires ou inserts de types "RF" ou "RFz".

-En cas de fuite d'eau durant les essais de pression de l'installation, on peut sertir à nouveau le raccord en effectuant l'opération exactement au même endroit où le raccord a été sertit précédemment.

-La liste des pincés approuvés pour le sertissage de AC-FIX PRESS s'actualise périodiquement.
N'hésitez pas à nous demander la dernière version de ce document.

-Les outils REMS, VIRAX, RIDGID, KLAUKE sont vendus directement par leurs organisations commerciales et/ou par les entreprises qui distribuent des systèmes de raccords à sertir pour tubes PER, Multicouche, Cuivre ou Acier Inoxydable.